


E10564



帶插座連接電纜

ADOAH042MSS0002B03

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
輸出		
電氣設計		PNP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...70
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
尺寸	[mm]	29 x 15 x 44
材質		PA 6.6
成型體材料		PA 6.6
滾花螺母的材料		鋁
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位		1 件數

E10564



帶插座連接電纜

ADOAH042MSS0002B03

電氣連接


電纜：2 m, PUR, 橘黃色, Ø 4.5 mm; 3 x 0.34 mm²

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型; 編碼：A; 成型體：PA 6.6; 鎖定：鋁



連接



BN = 芯線顏色：
BK = 棕色
BU = 黑色
藍色