


E10571



適配器插頭

ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)

停產產品 - 存檔登錄



1 O形環

電氣數據

工作電壓 [M] < 250 AC / < 300 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -40...85

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

安裝螺紋 PG 13.5

材質 黃銅 鍍鎳的

成型體材料 黃銅, 鍍鎳的

注釋

包裝單位 1 件數

電氣連接

電纜: 0.08 m, PVC; 4 x 0.34 mm²

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 成型體: 黃銅, 鍍鎳的



E10571



適配器插頭

ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)

連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK