

E10589




帶插座連接電纜

ADOAH050MSS0005A05

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC074

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓 [V] < 30 AC / < 36 DC

輸出

電氣設計 PNP

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

尺寸 [mm] 27 x 15 x 39

材質 TPU

成型體材料 TPU

滾花螺母的材料 黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位 1 件數

E10589



帶插座連接電纜

ADOAH050MSS0005A05

電氣連接

電纜： 5 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5.2 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器： 1 x M12, 角型; 編碼： A; 成型體： TPU; 鎖定： 黃銅, 鍍鎳的



連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	芯線顏色：
BN =	棕色
BK =	黑色
BU =	藍色
WH =	白色