



停產產品 - 存檔登錄

No scale drawing available

應用

| | |
|-------|-----|
| 特殊的性能 | 無滷素 |
|-------|-----|

電氣數據

| | | |
|------|-----|-------------------|
| 工作電壓 | [V] | < 60 AC / < 75 DC |
|------|-----|-------------------|

| | |
|------|-----|
| 防護等級 | III |
|------|-----|

工作條件

| | | |
|------|------|----------|
| 環境溫度 | [°C] | -25...90 |
|------|------|----------|

| | |
|--------|-------|
| 外殼防護等級 | IP 65 |
|--------|-------|

機械技術數據

| | | |
|----|------|------------|
| 尺寸 | [mm] | 8 x 8 x 31 |
|----|------|------------|

| | |
|----|-----|
| 材質 | TPU |
|----|-----|

| | |
|-------|-----|
| 成型體材料 | TPU |
|-------|-----|

注釋


| | |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |
|------|------|

電氣連接

電纜: 10 m, PUR / PVC, 無滷素, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 直型; 成型體: TPU




E10623

帶插座連接電纜

ADOGG030--S0010A03



連接



芯線顏色：

BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色