


E10629



連接電纜

VDOAH042ZDS00,6A03STGH040ZDS

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓 [V] 10...30 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 68

機械技術數據

材質 PUR

成型體材料 PUR

滾花螺母的材料 模壓鑄鋅，鍍鎳的

顯示器/操作件

顯示 開關狀態 1 x LED, 黃色

操作 1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位 1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的



E10629




連接電纜

VDOAH042ZDS00,6A03STGH040ZDS

電氣連接

電纜: 0.6 m, PUR / PVC; 3 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的

