


E10632



連接電纜

VDOAH040ALS0001E03STGH040ALS

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
------	-----	------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...70
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據


材質	PA 6.6
成型體材料	PA 6.6
滾花螺母的材料	模壓鑄鋅，鍍鎳的

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：PA 6.6；鎖定：模壓鑄鋅，鍍鎳的



E10632



連接電纜

VDOAH040ALS0001E03STGH040ALS

電氣連接

電纜: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0.34 mm²

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PA 6.6; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的

