


E10646



帶插座連接電纜

ADOGH040VAS0020A03

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓 [V] < 250 AC/DC

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

尺寸 [mm] 15 x 15 x 47

材質 PUR

成型體材料 PUR

滾花螺母的材料 不鏽鋼(1.4305/303)

注釋


包裝單位 1 件數

電氣連接

電纜: 20 m, PUR / PVC, 黑色, Ø 4.5 mm; 3 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 不鏽鋼(1.4305/303)



E10646



帶插座連接電纜
ADOGH040VAS0020A03

連接



BK = 芯線顏色：
BN = 黑色
BU = 棕色
BK = 藍色