
E10656

連接電纜

VDOAH042MSS01,5A03STGH030MSS

停產產品 - 存檔登録



電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅，鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



E10656


連接電纜

VDOAH042MSS01,5A03STGH030MSS

電氣連接

電纜: 1.5 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm

