


E10665



帶插頭連接電纜

ASTGH030MSS0002A03

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[M]	10...55 DC
------	-----	------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

尺寸	[mm]	15 x 15 x 42
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜：2 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm ² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的



E10665



帶插頭連接電纜
ASTGH030MSS0002A03

連接

1	BN
3	BU
4	BK

芯線顏色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色