

E10686

帶插座連接電纜


ADOGH040MSS0005B04



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC002

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
------	-----	------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

尺寸	[mm]	15 x 15 x 43
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

E10686



帶插座連接電纜

ADOGH040MSS0005B04

電氣連接

電纜：5 m, PUR, 橘黃色；4 x 0.25 mm² (128 x Ø 0.05 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A; 成型體：TPU; 鎖定：黃銅，鍍鎳的



連接



芯線顏色：

BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色