

E10692




連接電纜

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC011

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓 [M] 10...30 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

尺寸 [mm] 15 x 15 x 42

材質 TPU

成型體材料 TPU

滾花螺母的材料 黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位 1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的



E10692




連接電纜

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

電氣連接

電纜: 0.6 m, PUR, 橘黃色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (128 x Ø 0.05 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的

