

E10700

帶插座連接電纜


ADOAH040VAS0005E04



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVT004

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；鍍金接點
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 250 AC / < 300 DC
當前負載總數最大值	[A]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...100
外殼防護等級		IP 68; IP 69K
機械技術數據		
尺寸	[mm]	26.5 x 15 x 38.5
材質		PVC
成型體材料		PVC
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
注釋		
包裝單位		1 件數

E10700



帶插座連接電纜

ADOAH040VAS0005E04

電氣連接

電纜： 5 m, PVC, 橘黃色, Ø 5.3 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器： 1 x M12, 角型; 編碼： A; 成型體： PVC; 鎖定： 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點： 鍍金的; 旋緊扭矩： 0.7...0.9 Nm



連接



芯線顏色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色