


# E10705

帶插座連接電纜

ADOAH050VAS0010E05



停產產品 - 存檔登錄



應用	
特殊的性能	無矽樹脂; 鍍金接點
無矽樹脂	是
電氣數據	
工作電壓 [V]	< 30 AC / < 36 DC
當前負載總數最大值 [A]	4
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...100
外殼防護等級	IP 68
機械技術數據	
尺寸 [mm]	26.5 x 15 x 38.5
材質	PVC
成型體材料	PVC
滾花螺母的材料	不鏽鋼(1.4404 / 316L)
注釋	
包裝單位	1 件數

# E10705



帶插座連接電纜


ADOAH050VAS0010E05

## 電氣連接


電纜: 10 m, PVC, 橘黃色, Ø 5.6 mm; 5 x 0.25 mm<sup>2</sup>

## 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PVC; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm



## 連接



芯線顏色:  
BK = 黑色  
BN = 棕色  
BU = 藍色  
GY = 灰色  
WH = 白色