

E10721




帶插座連接電纜

ADOAH042VAS0005A03

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC008

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
------	-----	------------

輸出

電氣設計	PNP
------	-----

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 68

機械技術數據

尺寸	[mm]	36 x 15 x 26
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4305/303)

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E10721



帶插座連接電纜

ADOAH042VAS0005A03

電氣連接


電纜：5 m, PUR / PVC, 黑色, Ø 4.5 mm; 3 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型; 編碼：A; 成型體：PUR; 鎖定：不鏽鋼(1.4305/303)



連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色