

E10724

帶插座連接電纜


ADOGH040VAS0005A04



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC002

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據		
工作電壓	[V]	< 250 AC/DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
尺寸	[mm]	15 x 15 x 47
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4305/303)
注釋		
包裝單位		1 件數

E10724



帶插座連接電纜

ADOGH040VAS0005A04

電氣連接


電纜：5 m, PUR / PVC, 黑色, Ø 4.5 mm; 4 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A; 成型體：PUR; 鎖定：不鏽鋼(1.4305/303)



連接



芯線顏色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色