


E10745



帶插座連接電纜

ADOAH040VAS0020E04

停產產品 - 存檔登錄



應用	
特殊的性能	鍍金接點
電氣數據	
工作電壓 [M]	< 250 AC / < 300 DC
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...70
外殼防護等級	IP 67
機械技術數據	
尺寸 [mm]	27 x 15 x 39
材質	PVC
成型體材料	PVC
滾花螺母的材料	不鏽鋼(1.4404 / 316L)
注釋	
包裝單位	1 件數

E10745



帶插座連接電纜

ADOAH040VAS0020E04

電氣連接

電纜： 20 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器： 1 x M12, 直型； 編碼： A; 成型體： PVC; 鎖定： 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點： 鍍金的



連接



芯線顏色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色