


E10790



可接線插孔

SDOAH040MSSFKPG

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓 [V] < 125 AC / < 150 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

尺寸 [mm] 36 x 20 x 35

材質 PA

成型體材料 PA

滾花螺母的材料 黃銅, 鍍鎳的

注釋


包裝單位 1 件數

電氣連接

接線端子座: ...0.75 mm²; 電纜插接式接頭: PG 7

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PA; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



E10790

可接線插孔

SDOAH040MSSFKPG



連接

