


E10814

帶插座連接電纜

ADOAF032VAS0020A03



停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
防護等級		III

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

材質	PUR
成型體材料	PUR
滾花螺母的材料	不鏽鋼(1.4305/303)

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E10814



帶插座連接電纜

ADOAF032VAS0020A03

電氣連接

電纜: 20 m, PUR / PVC, 黑色, Ø 4.5 mm; 3 x 0.25 mm² (128 x Ø 0.05 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 不鏽鋼(1.4305/303)



連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色