


E10821



閥門插頭的連接電纜

VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN



應用	
應用	NAMUR
電氣數據	
工作電壓	[V] < 15 DC
工作條件	
環境溫度	[°C] -25...90
外殼防護等級	IP 67
機械技術數據	
重量	[g] 51.9
尺寸	[mm] 31 x 14.5 x 38
材質	TPU; PUR
成型體材料	TPU / PUR
滾花螺母的材料	不鏽鋼(1.4404 / 316L)
附件	
供貨範圍	螺栓 標籤
注釋	
注釋	應用於0區、組IIB或IIC，用戶必須避免密集的靜電荷在插座內聚集。
包裝單位	1 件數

E10821




閥門插頭的連接電纜

VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU / PUR; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L)



電氣連接

電纜: 0.3 m, PVC, 藍色, Ø 5.1 mm; 2 x 0.5 mm²

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 閥門型號A DIN, 角型; 成型體: TPU / PUR; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L)

