

E10837

帶插頭連接電纜


ASTAH050VAN00,6A02



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E10853

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

應用

NAMUR

電氣數據

工作電壓

[V]

< 15 DC

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

尺寸

[mm]

39 x 30 x 15

材質

TPU

成型體材料

TPU

滾花螺母的材料

不鏽鋼(1.4404 / 316L)

注釋

包裝單位

1 件數

E10837



帶插頭連接電纜


ASTAH050VAN00,6A02

電氣連接

電纜: 0.6 m, PUR / PVC, 藍色, Ø 5.5 mm; 2 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L)



連接

1 _____ WH

2 _____ BK