


E10844



閥門插頭的連接電纜

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS



應用		
特殊的性能		無滲素
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 24 AC/DC
過壓保護		是; (VDR)
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	45.7
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		螺栓
		標籤
注釋		
包裝單位		1 件數

E10844



閥門插頭的連接電纜

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12, 角型；編碼：A；成型體：TPU；鎖定：不鏽鋼(1.4404 / 316L)；旋緊扭矩：0.5 Nm



電氣連接

電纜：0.3 m, PUR, 無滷素，黑色， $\varnothing$ 4.8 mm；3 x 0.5 mm² (16 x $\varnothing$ 0.2 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器：1 x 閥門型號A DIN, 角型；成型體：TPU；鎖定：不鏽鋼(1.4404 / 316L)；旋緊扭矩：0.5 Nm

