


E10845



閥門插頭的連接電纜

VVDAC041MSS00,6A03STAH030VAS



應用		
特殊的性能		無滲素
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 24 AC/DC
過壓保護		是; (VDR)
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	58.6
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		螺栓
		標籤
注釋		
包裝單位		1 件數

E10845




閥門插頭的連接電纜

VVDAC041MSS00,6A03STAH030VAS

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 旋緊扭矩: 0.5 Nm



電氣連接

電纜: 0.6 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.8 mm; 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 閥門型號A DIN, 角型; 成型體: TPU; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 旋緊扭矩: 0.5 Nm

