


E10859



帶插座連接電纜

ADOGF040MSS0002A04

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[M]	< 60 AC / < 75 DC
防護等級		III

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67; (如果旋緊)

機械技術數據

材質	TPU
成型體材料	TPU
滾花螺母的材料	黃銅, 鍍鎳的

注釋


包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 2 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的




E10859



帶插座連接電纜
ADOGF040MSS0002A04

連接



	芯線顏色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色