


# E10862



帶插座連接電纜

ADOAF040MSS0005E04

停產產品 - 存檔登錄



## 電氣數據

工作電壓 [V]	< 60 AC / < 75 DC
防護等級	III

## 工作條件

環境溫度 [°C]	-25...90
外殼防護等級	IP 67; (如果旋緊)

## 機械技術數據

尺寸 [mm]	16 x 8 x 26
材質	TPU
成型體材料	TPU
滾花螺母的材料	黃銅, 鍍鎳的

## 注釋


包裝單位	1 件數
------	------

## 電氣連接

電纜: 5 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm<sup>2</sup>

## 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的




# E10862

帶插座連接電纜

ADOAF040MSS0005E04



## 連接



芯線顏色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色