

E10863




帶插座連接電纜

ADOAF040MSS0002A04

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E11199

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓	[M]	< 60 AC / < 75 DC
防護等級		III

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67; (如果旋緊)

機械技術數據

尺寸	[mm]	16 x 8 x 26
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅, 鍍鎳的

注釋


包裝單位		1 件數
------	--	------

電氣連接

電纜: 2 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的




E10863



帶插座連接電纜

ADOAF040MSS0002A04

連接



BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色

芯線顏色：