


E10867



帶插座連接電纜

ADOGH030MSS0002E03



電氣數據

工作電壓	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------	-----	---------------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
------	------	----------

外殼防護等級		IP 67
--------	--	-------

機械技術數據

重量	[g]	87.5
----	-----	------

尺寸	[mm]	15 x 15 x 43
----	------	--------------

材質		TPU
----	--	-----

成型體材料		TPU
-------	--	-----

滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
---------	--	--------

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

E10867



帶插座連接電纜


ADOGH030MSS0002E03

電氣連接


電纜: 2 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm) / AWG 22

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: C; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



連接



BK = 黑色
BU = 藍色
GN/YE = 綠色/黃色

芯線顏色: