

E10878




可接線插頭

SSTGH030MSSFKPG

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E70154

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據		
工作電壓	[V]	< 125 AC / < 150 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
尺寸	[mm]	20 x 20 x 58
材質		PA
成型體材料		PA
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E10878



可接線插頭

SSTGH030MSSFKPG

電氣連接

接線端子座: ...0.75 mm²

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PA; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



連接

