

E10884




連接電纜

VDOGH040MSS0005I04STGH040MSS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: EVW028

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



應用

特殊的性能

無滷素; 鍍金接點

電氣數據

工作電壓

[M]

< 250 AC / < 300 DC

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

材質

TPU

成型體材料

TPU

滾花螺母的材料

黃銅, 鍍鎳的

注釋

包裝單位

1 件數

E10884



連接電纜

VDOGH040MSS0005I04STGH040MSS

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



電氣連接

電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.8 mm; 照射的: 4 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm

