


# E10887



可接線插孔

SDOGK190MSSFKPG



## 電氣數據

|           |     |            |
|-----------|-----|------------|
| 工作電壓      | [V] | 10...30 DC |
| 當前負載總數最大值 | [A] | 7.5        |

## 工作條件

|        |      |          |
|--------|------|----------|
| 環境溫度   | [°C] | -25...90 |
| 外殼防護等級 |      | IP 65    |

## 機械技術數據

|         |      |              |
|---------|------|--------------|
| 重量      | [g]  | 82.4         |
| 尺寸      | [mm] | 26 x 26 x 49 |
| 材質      |      | 黃銅 鍍鎳的       |
| 成型體材料   |      | 黃銅 鍍鎳的       |
| 滾花螺母的材料 |      | 黃銅 鍍鎳的       |

## 注釋


|      |  |      |
|------|--|------|
| 包裝單位 |  | 1 件數 |
|------|--|------|

## 電氣連接

焊接: ...1 mm<sup>2</sup>; 電纜護套: Ø 10...14 mm

## 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M23, 直型; 成型體: 黃銅, 鍍鎳的; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



# E10887



可接線插孔

SDOGK190MSSFKPG

## 連接

