


E10898



帶插座連接電纜

ADOAK120MSS0010A

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓 [V] 10...30 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 65

機械技術數據

尺寸 [mm] 51 x 26 x 58

材質 黃銅 鍍鎳的

成型體材料 黃銅 鍍鎳的

滾花螺母的材料 黃銅 鍍鎳的

注釋


包裝單位 1 件數

電氣連接

電纜: 10 m, PUR; 12 x 1.0 mm² (128 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M23, 角型; 成型體: 黃銅, 鍍鎳的; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



E10898



帶插座連接電纜

ADOAK120MSS0010A

連接

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/YE