

# E10899

帶插座連接電纜


ADOGH040VAS0025E04



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVT003

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



| 應用        |      |                     |
|-----------|------|---------------------|
| 特殊的性能     |      | 無矽樹脂；鍍金接點           |
| 無矽樹脂      |      | 是                   |
| 電氣數據      |      |                     |
| 工作電壓      | [V]  | < 250 AC / < 300 DC |
| 當前負載總數最大值 | [A]  | 4                   |
| 工作條件      |      |                     |
| 環境溫度      | [°C] | -25...100           |
| 外殼防護等級    |      | IP 68; IP 69K       |
| 機械技術數據    |      |                     |
| 尺寸        | [mm] | 15 x 15 x 46        |
| 材質        |      | PVC                 |
| 成型體材料     |      | PVC                 |
| 滾花螺母的材料   |      | 不鏽鋼(1.4404 / 316L)  |
| 注釋        |      |                     |
| 包裝單位      |      | 1 件數                |

# E10899



## 帶插座連接電纜

ADOGH040VAS0025E04

### 電氣連接


電纜： 25 m, PVC, 橘黃色, Ø 5.3 mm; 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

### 電氣連接 - 插座

連接器： 1 x M12, 直型; 編碼： A; 成型體： PVC; 鎖定： 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點： 鍍金的; 旋緊扭矩： 0.7...0.9 Nm



### 連接



芯線顏色：

BK = 黑色  
BN = 棕色  
BU = 藍色  
WH = 白色