

E10911

帶插座連接電纜


ADOAH040SCS0010I04



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: EVW006

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

特殊的性能

無矽樹脂；無滷素；鍍金接點

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

< 250 AC / < 300 DC

當前負載總數最大值

[A]

4

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

外殼防護等級

IP 68

機械技術數據

尺寸

[mm]

27 x 15 x 39

材質

TPU

成型體材料

TPU

滾花螺母的材料

黃銅，防黏性的

注釋

包裝單位

1 件數

E10911



帶插座連接電纜

ADOAH040SCS0010I04

電氣連接

電纜：10 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.8 mm; 照射的; 4 x 0.34 mm²

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型; 編碼：A; 成型體：TPU; 鎖定：黃銅, 防黏性的; 觸頭 接點：鍍金的; 旋緊扭矩：0.5 Nm



連接



芯線顏色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色