

E10913

帶插座連接電纜



ADOAH043SCS0005I04



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: EVW008

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；無滷素；鍍金接點
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
當前負載總數最大值	[A]	4
輸出		
電氣設計		PNP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
尺寸	[mm]	27 x 15 x 39
材質		TPU 透明的
成型體材料		TPU, 透明的
滾花螺母的材料		黃銅, 防黏性的
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

E10913



帶插座連接電纜

ADOAH043SCS0005I04

注釋

包裝單位


1 件數

電氣連接


電纜：5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.8 mm; 照射的; 4 x 0.34 mm²

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型; 編碼：A; 成型體：TPU, 透明的; 鎖定：黃銅, 防黏性的; 觸頭 接點：鍍金的; 旋緊扭矩：0.5 Nm



連接



BK =

BN =

BU =

WH =

芯線顏色：

黑色

棕色

藍色

白色