E10915


帶插座連接電纜

ADOGH040SCS0002I04

停產產品 - 存檔登録

替代產品: EVW001

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；無滷素；鍍金接點
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 250 AC / < 300 DC
當前負載總數最大值	[A]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
尺寸	[mm]	15 x 15 x 43
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，防黏性的
注釋		
包裝單位		1 件數

E10915

帶插座連接電纜

ADOGH040SCS0002I04

電氣連接


電纜: 2 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.8 mm; 照射的; 4 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 防黏性的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



連接



	芯線顏色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色