


E10932



連接電纜

VDOAF032MSS0001H03STGF030MSS

停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能

無滷素

電氣數據

工作電壓

[V]

10...30 DC

防護等級

III

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

材質

TPU

成型體材料

TPU

滾花螺母的材料

黃銅，鍍鎳的

顯示器/操作件

顯示

開關狀態

1 x LED, 黃色

操作

1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位

1 件數

E10932



連接電纜

VDOAF032MSS0001H03STGF030MSS

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



電氣連接

電纜: 1 m, 無滷素; 3 x 0.34 mm²

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的

