
E10953

帶插座連接電纜

ADOAH050VAS0025E05

停產產品 - 存檔登録



應用		
特殊的性能		無矽樹脂; 鍍金接點
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
當前負載總數最大值	[A]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...100
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
尺寸	[mm]	26.5 x 15 x 38.5
材質		PVC
成型體材料		PVC
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
注釋		
包裝單位		1 件數

E10953

帶插座連接電纜

ADOAH050VAS0025E05

電氣連接


電纜: 25 m, PVC, 橘黃色, Ø 5.6 mm; 5 x 0.25 mm²

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PVC; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm



連接



芯線顏色：

BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
GY = 灰色
WH = 白色