


E10955



帶插座連接電纜

ADOGH050VAS0010E05

停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能	無矽樹脂；鍍金接點
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
當前負載總數最大值	[A]	4

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...100
外殼防護等級		IP 68

機械技術數據

尺寸	[mm]	15 x 15 x 46
材質		PVC
成型體材料		PVC
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

E10955



帶插座連接電纜

ADOGH050VAS0010E05

電氣連接


電纜： 10 m, PVC, 橘黃色, Ø 5.6 mm; 5 x 0.25 mm²

電氣連接 - 插座

連接器： 1 x M12, 直型; 編碼： A; 成型體： PVC; 鎖定： 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點： 鍍金的; 旋緊扭矩： 0.7...0.9 Nm



連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
GY = 灰色
WH = 白色