


E10956



帶插座連接電纜

ADOGH050VAS0025E05

停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能	無矽樹脂；鍍金接點
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
當前負載總數最大值	[A]	4

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...100
外殼防護等級		IP 68

機械技術數據

尺寸	[mm]	15 x 15 x 46
材質		PVC
成型體材料		PVC
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

E10956



帶插座連接電纜


ADOGH050VAS0025E05

電氣連接

電纜：25 m, PVC, 橘黃色, Ø 5.6 mm; 5 x 0.25 mm²

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A; 成型體：PVC; 鎖定：不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.7...0.9 Nm



連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	芯線顏色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GY =	灰色
WH =	白色