

E10965

帶插座連接電纜


ADOAH050MSS0010H05



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: EVC075

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
當前負載總數最大值	[A]	4

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 68

機械技術數據

尺寸	[mm]	27 x 15 x 39
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E10965



帶插座連接電纜

ADOAH050MSS0010H05

電氣連接

電纜: 10 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 5.5 mm; 5 x 0.34 mm²

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	芯線顏色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GY =	灰色
WH =	白色