



E10975

帶插座連接電纜

ADOGH080MSS0002A06



停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
當前負載總數最大值	[A]	3

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

尺寸	[mm]	15 x 15 x 43
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

E10975



帶插座連接電纜


ADOGH080MSS0002A06

電氣連接


電纜: 2 m, PUR / PVC, 黑色, \varnothing 6 mm; 6 x 0.34 mm² (42 x \varnothing 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



連接



芯線顏色:

BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
WH =	白色
YE =	黃色