


E10981



可接線插孔

SDOGA030PLSFKPG

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓 [V] 10...55 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -40...85

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

尺寸 [mm] 20 x 20 x 46

材質 PA

成型體材料 PA

滾花螺母的材料 黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位 1 件數

電氣連接

接線端子座: ...0.75 mm²; 電纜插接式接頭: PG 11

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 1/2", 直型; 編碼: C; 成型體: PA; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



E10981



可接線插孔
SDOGA030PLSFKPG

連接

