

E10982




連接電纜

VDOGH040MSS00,6H04STAH040MSS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: EVC026

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



應用

特殊的性能

無滷素

電氣數據

工作電壓

[V]

10...30 DC

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

材質

PUR

成型體材料

PUR

滾花螺母的材料

黃銅, 鍍鎳的

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



E10982



連接電纜

VDOGH040MSS00,6H04STAH040MSS

電氣連接

電纜: 0.6 m, PUR, 無滷素, 黑色, \varnothing 4.7 mm; 4 x 0.34 mm² (43 x \varnothing 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的

