


E10008



帶插座連接電纜

ADOAH042ZDS0005E03

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
------	-----	------------

輸出

電氣設計	PNP
------	-----

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

材質	PUR
成型體材料	PUR
滾花螺母的材料	模壓鑄鋅

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E10008



帶插座連接電纜

ADOAH042ZDS0005E03

電氣連接

電纜: 5 m, PVC, 黑色, Ø 4.5 mm; 3 x 0.34 mm²

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 模壓鑄鋅



連接



BN = 芯線顏色: 棕色
BK = 黑色
BU = 藍色