


E1002A



可接線插孔

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G



應用	
應用	連接認證的固有的安全電路
工作條件	
環境溫度	[°C] -20...80
外殼防護等級	IP 65
認證/測試	
許可證	BVS 05 ATEX E106
ATEX標記	Ex II 1G Ex ia IIC T6 Ga
	Ex II 1D Ex ia IIIB T85°C Da
	Ex II 1D Ex ia IIIC T85°C Da
機械技術數據	
重量	[g] 35.7
尺寸	[mm] 25 x 25 x 56
材質	PA
成型體材料	PA
滾花螺母的材料	PA
注釋	
注釋	Ta根據相關操作使用說明書中的表格“電路總功率”（安全部分ATEX） 多個固有安全電路可以與插座連接。 一個或多個固有安全電路的電壓總和不允許超過下面的值： 電壓總和最大值 = 60 V（峰值）
包裝單位	1 件數

E1002A



可接線插孔

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G

電氣連接

接線端子座: ...0.75 mm²; 電纜護套: Ø 6...8 mm

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M18, 直型; 編碼: A; 成型體: PA; 鎖定: PA



連接

