

E10064




可接線插孔

SDOAH042PLSFKPG

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E11510

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
輸出		
電氣設計		PNP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
尺寸	[mm]	30 x 18 x 35
材質		PBT; PA
成型體材料		PBT / PA
滾花螺母的材料		PA
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位		1 件數

E10064



可接線插孔

SDOAH042PLSFKPG

電氣連接

接線端子座: ...0.75 mm²; 電纜護套: Ø 4...6 mm

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PBT / PA; 鎖定: PA



連接

