


E10086



可接線插孔

SDOAT052--SFKPG

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據		
工作電壓	[M]	10...30 DC
輸出		
電氣設計		NPN
工作條件		
環境溫度	[°C]	-30...80
外殼防護等級		IP 65
機械技術數據		
尺寸	[mm]	48 x 30 x 65
材質		PA
成型體材料		PA
滾花螺母的材料		PA
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位		1 件數

E10086



可接線插孔

SDOAT052--SFKPG

電氣連接

接線端子座: ...1.5 mm²; 電纜插接式接頭: PG 9

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x Ø 28 mm, 角型; 編碼: A; 成型體: PA; 鎖定: PA



連接

