

E10090




可接線插孔

SDOAH042PLSFKPG

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E11510

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
------	-----	------------

輸出

電氣設計	PNP
------	-----

工作條件

環境溫度	[°C]	-30...80
外殼防護等級		IP 65

機械技術數據

尺寸	[mm]	20 x 34 x 32
材質		PA
成型體材料		PA
滾花螺母的材料		PA

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E10090



可接線插孔

SDOAH042PLSFKPG

電氣連接

接線端子座: ...0.5 mm²; 電纜插接式接頭: PG 7

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PA; 鎖定: PA



連接

