


E10094



可接線插孔
SDOAH042ZDSFKPG

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E11510
請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
輸出		
電氣設計		PNP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
尺寸	[mm]	36 x 20 x 31
材質		PA
成型體材料		PA
滾花螺母的材料		模壓鑄鋅, 鍍鎳的
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位		1 件數

E10094



可接線插孔

SDOAH042ZDSFKPG

電氣連接

接線端子座: ...0.75 mm²; 電纜插接式接頭: PG 7

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PA; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的



連接

