

E10095




可接線插孔

SDOAH042ZDSFKPG

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E11510

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓 [V] 10...30 DC

輸出

電氣設計 NPN

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

尺寸 [mm] 36 x 20 x 31

材質 PA

成型體材料 PA

滾花螺母的材料 模壓鑄鋅, 鍍鎳的

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位 1 件數

E10095



可接線插孔


SDOAH042ZDSFKPG

電氣連接

接線端子座: ...0.75 mm²; 電纜插接式接頭: PG 7

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PA; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的



連接

