


# E10108



可接線插孔

SDOAH040PLSFKPG



## 電氣數據

工作電壓	[V]	< 250 AC
------	-----	----------

## 工作條件

環境溫度	[°C]	-40...85
------	------	----------

外殼防護等級		IP 67
--------	--	-------

## 機械技術數據

重量	[g]	15.2
----	-----	------

尺寸	[mm]	36 x 20 x 30
----	------	--------------

材質		PBT
----	--	-----

成型體材料		PBT
-------	--	-----

滾花螺母的材料		PA
---------	--	----

## 注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

# E10108



可接線插孔

SDOAH040PLSFKPG

## 電氣連接

螺絲接線端子: ...0.5 mm<sup>2</sup>; 電纜插接式接頭: PG 7

## 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: B; 成型體: PBT; 鎖定: PA



## 連接

